




Precisionsskruvstycke, Backbredd A: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	494480 25
GTIN	4045197525413
Artikelklass	42L

Beskrivning

Utförande:

Precisionsskruvstycke i förkromat (mässing) eller i anodiserat (aluminium) utförande. Idealiskt för små delar, t.ex. i mikroskop och profilprojektorer eller ytjämnhetsmätare. Vinkelnoggrannhet 0,04 mm, utbytbara spännbackar av härdat, rostfritt stål samt plast. Fasta spännbackar med prismor för cylindriska delar. Det extra prismet på den fasta spännbacken samt spännspåren på långsidorna ökar antalet användningsmöjligheter.

Teknisk beskrivning

material skruvstycke	eloxerad aluminium
totalhöjd c	25 mm
maximal spännvidd b	24,5 mm
totallängd a	75 mm
Backbredd A	25 mm
backhöjd C	10 mm
totalbredd B	25 mm
Produktslag	Kontrollskruvstycke

