

Enkelkontrollstift Toleransklass 1, Typ: 7



Beställningsdata

Ordernummer	483920 7
GTIN	2050001860941
Artikelklass	48A

Beskrivning

Utförande:

Av högkvalitativt tolkstål, härdat (60 ± 2 HRC) och anlöpt. Härdad och läppad yta. Från $\varnothing 1,5$ mm måttmarkerade, 0,1 mm – 0,99 mm utan fas. Från 1,0 mm en sida med fas.

Toleransklass 1: Stift- $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Användningsdata:

Avfetta före användning och fett in efter användning.

OBS!:

Vid beställning, **ange även önskad diameter**, t.ex. nr 483900 strl 5 **10,08** resp. 483920 strl 5 **10,082**.

Teknisk beskrivning

mätstiftslängd	70 mm
stigning	0,001 mm
nominellt mått	14,001 - 15,999 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Toleransklass	1
hårdhet	60 ± 2 HRC
Material	tolkstål
Produktslag	Måttpinne

Tjänster

KalibreringMåttpinne Maximal Ø 20	028240 20
DAkS-kalibreringMåttpinne Maximal Ø 20	028260 20