




Precisionsskruvstycke, Backbredd A: 35mm



Beställningsdata

Ordernummer	494480 35
GTIN	4045197525420
Artikelklass	42L

Beskrivning

Utförande:

Precisionsskruvstycke i förkromat (mässing) eller i anodiserat (aluminium) utförande. Idealiskt för små delar, t.ex. i mikroskop och profilprojektorer eller ytjämnhetsmätare. Vinkelnoggrannhet 0,04 mm, utbytbara spännbackar av härdat, rostfritt stål samt plast. Fasta spännbackar med prismor för cylindriska delar. Det extra prismet på den fasta spännbacken samt spännspåren på långsidorna ökar antalet användningsmöjligheter.

Teknisk beskrivning

total längd a	100 mm
maximal spännvidd b	34,5 mm
material skruvstycke	eloxerad aluminium
total höjd c	35 mm
Backbredd A	35 mm
backhöjd C	14 mm
total bredd B	35 mm
Produktslag	Kontrollskruvstycke

