

**Precisionsnålfil Totallängd = 200 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	527260 6
GTIN	613548047781
Artikelklass	53B

Beskrivning**Utförande:**

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Huggningslängd = $\frac{1}{2}$ fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfilar med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämda former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.

Snabblåskraft, se nr 519700.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

OBS!:

Se även Habilis-precisionsfilar nr 527050 – 527070.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
Filytor	3
tvärsnitt	4,4 mm
Formbeskrivning	trekant

Schweizisk huggning	0
motsvarar den tyska huggningen	2
Produktnamnsattribut	SH 0 / DH 1
Produktslag	Precisionsnålfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	mindre lämplig		

Tillbehör

Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3	519700 3
Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2	519700 2