



Håltolk med handtag, noggrannhet $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	483950 3
GTIN	2050000963261
Artikelklass	48A

Beskrivning

Utförande:

Det förmånliga alternativet till måttpinnar. Det förmånliga alternativet till måttpinnar. Ø-toleranser bättre än DIN 2269, toleransklass 1. Av högvärdigt tolkstål, plasthandtag med Ø-angivelse.

OBS!:

Vid beställning, **ange även önskad diameter**, t.ex. nr 483950 strl 2 **0,24**.

Teknisk beskrivning

stigning	0,01 mm
felgräns	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
nominellt mått	0,3 - 0,49 mm
Toleransklass	1
Kalibrering	L5
Produktslag	Håltolk

Tjänster

028240 20

KalibreringMåttpinne Maximal Ø 20	
DAkS-kalibreringMåttpinne Maximal Ø 20	028260 20