



Håltolksats, noggrannhet $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Typ: 2,5-3



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 483955 2,5-3 |
| GTIN | 2050000962783 |
| Artikelklass | 48A |

Beskrivning

Utförande:

Det förmånliga alternativet till måttpinnar. Det förmånliga alternativet till måttpinnar. \emptyset -toleranser bättre än DIN 2269, toleransklass 1. Av högvärdigt tolkstål, plasthandtag med \emptyset -angivelse.

OBS!:

Vid beställning, **ange** även **önskad diameter**, t.ex. nr 483950 strl 2 **0,24**.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|-----------------------|
| Satsinnehåll | 50 |
| stigning | 0,01 mm |
| felgräns | $\pm 0,5 \mu\text{m}$ |
| nominellt mått | 2,51 - 3 mm |
| Toleransklass | 1 |
| Kalibrering | S18 |
| Produktslag | Tolk |

Tjänster

| | |
|---|-----------|
| DAkS-kalibreringMåtpinnsats Satsinnehåll 50 | 020890 50 |
| KalibreringMåtpinnsats Satsinnehåll 50 | 020880 50 |