

**3M****Slipnylonband (A) SC-BL, 100×1000 mm, Motsvarande kornstorlek: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	558510 100
GTIN	2050001694195
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Syntetisk slipnylon med slipkorn bundna med fenoplastlim, lång utslitningstid, **jämn ytfinish och liten värmeutveckling.**

Stabilt slipnylonband med liten bandtöjning för mycket stora belastningar.

**Användningsdata:**

För efterslipning av förslipade eller borstade ytor för likformiga och repeterbara resultat. Även lämplig för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar.

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	grov
Motsvarande kornstorlek	100
Färg	brun
Utförande	En coarse
Serie	SC-BL
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	100 mm
Slipbandets längd	1000 mm
Produktnamnsattribut	100×1000 mm
tillverkarens beteckning	SC-BL
Produktslag	Slipnylonband

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig	15-20 m/s	
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/s	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	10 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	10 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	10 m/s	H
INOX	lämplig	10 m/s	
Ti	lämplig	10 m/s	
GG(G)	lämplig	10 m/s	K
CuZn	lämplig	10 m/s	N
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	10 m/s	
Trä	lämplig	10 m/s	
Lacker	lämplig	10 m/s	
Uni	lämplig	10 m/s	
torrt	lämplig		