

**Slipnylonband (A) SC-BL, 100×1000 mm, Motsvarande kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	558510 180
GTIN	2050001694201
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Syntetisk slipnylon med slipkorn bundna med fenoplastlim, lång utslitningstid, **jämn ytfinish och liten värmeutveckling.**

Stabilt slipnylonband med liten bandtöjning för mycket stora belastningar.

Användningsdata:

För efterslipning av förslipade eller borstade ytor för likformiga och repeterbara resultat. Även lämplig för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar.

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	180
finhetsgrad	medel
Färg	röd
Utförande	A medium
Serie	SC-BL
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	100 mm
Slipbandets längd	1000 mm
Produktnamnsattribut	100×1000 mm
tillverkarens beteckning	SC-BL
Produktslag	Slipnylonband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig	15-20 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	10 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	10 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	10 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	10 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	10 m/s	H
INOX	lämplig	10 m/s	
Ti	lämplig	10 m/s	
GG(G)	lämplig	10 m/s	K
CuZn	lämplig	10 m/s	N
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	10 m/s	
Trä	lämplig	10 m/s	
Lacker	lämplig	10 m/s	
Uni	lämplig	10 m/s	
torrt	lämplig		