

**Precisionsnålfil Totallängd = 160 mm, SH 1 / DH 2, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	527240 3
GTIN	613548046487
Artikelklass	53B

Beskrivning**Utförande:**

Schweiziska precisionsfiler för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Huggningslängd = $\frac{1}{2}$ fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfiler med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämde former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.

Snabblåsskaft, se nr 519700.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

OBS!:

Se även Habilis-precisionsfiler nr 527050 – 527070.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	5,6×1,7 mm
Formbeskrivning	halvrund
total längd	160 mm
Filytor	2

Schweizisk huggning	1
motsvarar den tyska huggningen	3
Produktnamnsattribut	SH 1 / DH 2
Produktslag	Precisionsnålfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	mindre lämplig		

Tillbehör

Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2	519700 2
Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3	519700 3