



## Precisionsnålfilar Sats i 12 delar, totallängd mm / schweizisk huggning: 180/0



### Beställningsdata

Ordernummer	527600 180/0
GTIN	613548050347
Artikelklass	53B

### Beskrivning

#### Utförande:

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Huggningslängd =  $\frac{1}{2}$  fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfilar med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämda former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.

**Snabblåsskaft, se nr 519700.**

#### Norm:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Innehåll:

Vardera 1 st

Form 1 – 12

#### leveransinnehåll:

I plastfodral.

#### OBS!:

Se även Habilis-precisionsfilar nr 527050 – 527070.

### Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
Schweizisk huggning	0

Produktslag

Precisionsnålfil

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	mindre lämplig		

**Tillbehör**

Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3

519700 3

Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2

519700 2