

**Precisionsnålfil Totallängd = 160 mm, SH 2 / DH 3, Typ: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	527340 4
GTIN	613548048535
Artikelklass	53B

**Beskrivning****Utförande:**

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Huggningslängd =  $\frac{1}{2}$  fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfilar med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämda former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.

**Snabblåsskaft, se nr 519700.**

**Norm:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**OBS!:**

Se även Habilis-precisionsfilar nr 527050 – 527070.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	160 mm
Formbeskrivning	rund
Filytor	1
diameter	2,9 mm

Schweizisk huggning	2
motsvarar den tyska huggningen	4
Produktnamnsattribut	SH 2 / DH 3
Produktslag	Precisionsnålfil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	mindre lämplig		

## Tillbehör

Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3	519700 3
Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2	519700 2