



Håltolk med handtag, noggrannhet $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Typ: 7



Beställningsdata

Ordernummer	483950 7
GTIN	2050000963308
Artikelklass	48A

Beskrivning

Utförande:

Det förmånliga alternativet till måttpinnar. Det förmånliga alternativet till måttpinnar. \emptyset -toleranser bättre än DIN 2269, toleransklass 1. Av högvärdigt tolstål, plasthandtag med \emptyset -angivelse.

OBS!:

Vid beställning, **ange även önskad diameter**, t.ex. nr 483950 strl 2 **0,24**.

Teknisk beskrivning

stigning	0,01 mm
felgräns	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
nominellt mått	6 - 10 mm
Toleransklass	1
Kalibrering	L5
Produktslag	Håltolk

Tjänster

028240 20

KalibreringMåttpinne Maximal Ø 20	
DAkS-kalibreringMåttpinne Maximal Ø 20	028260 20