

**Precisionsnålfil Totallängd = 200 mm, SH 00 / DH 00, Typ: 5****Beställningsdata**

| | |
|--------------|--------------|
| Ordernummer | 527160 5 |
| GTIN | 613548048092 |
| Artikelklass | 53B |

Beskrivning**Utförande:**

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverknings effekt och livslängd. Huggningslängd = $\frac{1}{2}$ fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfilar med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämda former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.

Snabblåsskaft, se nr 519700.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

OBS!:

Se även Habilis-precisionsfilar nr 527050 – 527070.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|------------|
| tvärsnitt | 2,8×2,8 mm |
| Filytor | 4 |
| totallängd | 200 mm |
| Formbeskrivning | fyrkant |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Schweizisk huggning | 00 |
| motsvarar den tyska huggningen | 1 |
| Produktnamnsattribut | SH 00 / DH 00 |
| Produktslag | Precisionsnålfil |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Uni | mindre lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------|----------|
| Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2 | 519700 2 |
| Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3 | 519700 3 |