



Håltolksats, noggrannhet $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Typ: 7-7,5



Beställningsdata

Ordernummer	483955 7-7,5
GTIN	2050000962875
Artikelklass	48A

Beskrivning

Utförande:

Det förmånliga alternativet till måttpinnar. Det förmånliga alternativet till måttpinnar. \emptyset -toleranser bättre än DIN 2269, toleransklass 1. Av högvärdigt tolkstål, plasthandtag med \emptyset -angivelse.

OBS!:

Vid beställning, **ange** även **önskad diameter**, t.ex. nr 483950 strl 2 **0,24**.

Teknisk beskrivning

Satsinnehåll	50
stigning	0,01 mm
felgräns	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
nominellt mått	7,01 - 7,5 mm
Toleransklass	1
Kalibrering	S18
Produktslag	Tolk

Tjänster

KalibreringMåttpinnsats Satsinnehåll 50	020880 50
DAkS-kalibreringMåttpinnsats Satsinnehåll 50	020890 50