

**KARL DEUTSCH****Skiktjockleksmätare LEPTO-Pen, Typ: 2091A****Beställningsdata**

Ordernummer	496705 2091A
GTIN	2050001052568
Artikelklass	49G

**Beskrivning****Utförande:**

Snabb och enkel skiktjockleksmätning enligt vidhäftningskraftprincipen. Lämplig för omagnetiska skikt, t ex färg, lack, plast, galvaniska skikt av ohärdat stål och järn. Med precisionsmagnet, mekanisk fjädervåg och kalibrerad i  $\mu\text{m}$  skiktjocklek samt markerad skala. För användning i alla lägen: Horisontellt, vertikalt och "underupp".

**leveransinnehåll:**

Inklusive plastbox, bruksanvisning och provningscertifikat.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	10 - 500 $\mu\text{m}$
felgräns	$\pm 10\%$ / $\pm 3\ \mu\text{m}$
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Skiktjockleksmätare