

## Håltolk H7, Nominell Ø: 9mm



### Beställningsdata

Ordernummer	484000 9
GTIN	4045197210760
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en **slitagetolerans** enligt DIN 7164. Tolkropp av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och läppat. Håltolkar med toleransklass H7.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### OBS!:

- **Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) t.ex. nr 484000 strl 82.**
- **Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027.**
- **Håltolkar i mellanstorlekar samt alla Ø med numerisk tolerans, se nr 484025.**

### Teknisk beskrivning

Toleransområde	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Kvalitet	7
nominellt mått	9 mm
Tolktyp	Gåtolk
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	M2

Produktslag	Håltolk
<b>Tjänster</b>	
KalibreringHåltolk Maximal Ø 20 mm	028300 20
DAkS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 60 mm	028340 60