

Brynfil – kiselkarbid (grön), rund, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 100X10F**Beställningsdata**

Ordernummer	558635 100X10F
GTIN	4260496530313
Artikelklass	56Z

Beskrivning**Användningsdata:**

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

För **hårdmetall, ickejärnmetall**, glas, keramik, porslin. Ett material med **stor hårdhet** och utpräglad **självskärpande effekt**.

OBS!:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Teknisk beskrivning

Bredd	10 mm
finhetsgrad	fin
Längd	100 mm
Kornstorlek	320
Färg	grön
Slipmedlets beteckning	SiC
Form	rund
Produktslag	Brynfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	lämplig
Hårdmetall (HM)	lämplig
INOX	lämplig
Ti	lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Sten	mindre lämplig
vått maximal	lämplig
torrt	mindre lämplig