

**Brynfil – ädelkorund, halvrund, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 100X10M****Beställningsdata**

Ordernummer	558545 100X10M
GTIN	9003172581422
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Användningsdata:**

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygsegg. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

För **stål** (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger **kanthållfasthet** och hög **skärkraft**.

OBS!:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Teknisk beskrivning

Bredd	10 mm
Längd	100 mm
finhetsgrad	medel
Kornstorlek	180
Färg	rosa
Slipmedlets beteckning	A
Form	halvrund
Produktslag	Brynfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu Mg	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	lämplig
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	mindre lämplig
Stål < 67 HRC	mindre lämplig
INOX	mindre lämplig
Ti	mindre lämplig
GG(G)	mindre lämplig
CuZn	mindre lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig
vått maximal	lämplig
torrt	mindre lämplig