



Precisionsräffelfil fin Längd = 150 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 985



Beställningsdata

| | |
|--------------|--------------|
| Ordernummer | 528050 985 |
| GTIN | 613548079447 |
| Artikelklass | 53B |

Beskrivning

Utförande:

Ämnena till dessa **schweiziska precisionsräffelfilar** är smidda av specialstål och slipade. Därefter bearbetas filarna i en specialmaskin där de förses med en ytterst exakt huggning med likformig täthet och jämnt djup. Hårdheten är **65 – 66 HRC**. Den rena huggningen ända ut på yttersta spetsen är ett bevis på dessa räffelfilars höga kvalitet. Maximal formnoggrannhet, enastående avverknings effekt och extrem livslängd kännetecknar dessa precisionsräffelfilar.

Användningsdata:

För exakta och finkänsliga arbeten även i mycket hårda material, t.ex. vid form- och verktygstillverkning.

Antal hugg: 38 cm

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| diameter | 3,2 mm |
| finhetsgrad | fin |
| Schweizisk huggning | 2 |
| motsvarar den tyska huggningen | 2 |
| Antal hugg | 38 cm |
| totallängd | 150 mm |
| Produktnamnsattribut | SH 2 / DH 2 |
| Produktslag | Precisionsräffelfil |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Uni | mindre lämplig | | |