



Sats precisionsräffelfilar SH 2 = medel (12 styck)



Beställningsdata

Ordernummer	528310
GTIN	2050001697981
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena till dessa **schweiziska precisionsräffelfilar** är smidda av specialstål och slipade. Därefter bearbetas filarna i en specialmaskin där de förses med en ytterst exakt huggning med likformig täthet och jämnt djup. Hårdheten är **65 – 66 HRC**. Den rena huggningen ända ut på yttersta spetsen är ett bevis på dessa räffelfilars höga kvalitet. Maximal formnoggrannhet, enastående avverkningsseffekt och extrem livslängd kännetecknar dessa precisionsräffelfilar.

Användningsdata:

För exakta och finkänsliga arbeten även i mycket hårda material, t.ex. vid form- och verktygstillverkning.

leveransinnehåll:

I rullväska. En fil vardera av nr 528300 Form 711 – 790.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	medel
Schweizisk huggning	2
Antal hugg	25 cm
totallängd	180 mm

Antal separata filar	12
Produktslag	Precisionsräffelfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	mindre lämplig		

Tillbehör

Precisionsräffelfil medelLängd = 180 mm Typ 761	528300 761
Fodral för räffelfilar antal hyllor 12	528510 12
Precisionsräffelfil medelLängd = 180 mm Typ 731	528300 731
Precisionsräffelfil medelLängd = 180 mm Typ 750	528300 750
Precisionsräffelfil medelLängd = 180 mm Typ 771	528300 771
Precisionsräffelfil medelLängd = 180 mm Typ 711	528300 711
Precisionsräffelfil medelLängd = 180 mm Typ 713	528300 713

Precisionsräffelfil medelLängd = 180 mm Typ 732	528300 732
Precisionsräffelfil medelLängd = 180 mm Typ 790	528300 790
Precisionsräffelfil medelLängd = 180 mm Typ 741	528300 741
Precisionsräffelfil medelLängd = 180 mm Typ 763	528300 763
Precisionsräffelfil medelLängd = 180 mm Typ 764	528300 764
Precisionsräffelfil medelLängd = 180 mm Typ 781	528300 781