



## Precisionsräffelfil fin Längd = 150 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 917



### Beställningsdata

Ordernummer	528050 917
GTIN	613548078228
Artikelklass	53B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ämnena till dessa **schweiziska precisionsräffelfilar** är smidda av specialstål och slipade. Därefter bearbetas filarna i en specialmaskin där de förses med en ytterst exakt huggning med likformig täthet och jämnt djup. Hårdheten är **65 – 66 HRC**. Den rena huggningen ända ut på yttersta spetsen är ett bevis på dessa räffelfilars höga kvalitet. Maximal formnoggrannhet, enastående avverknings effekt och extrem livslängd kännetecknar dessa precisionsräffelfilar.

#### Användningsdata:

För exakta och finkänsliga arbeten även i mycket hårda material, t.ex. vid form- och verktygstillverkning.

### Teknisk beskrivning

tvärsnitt	3x3 mm
finhetsgrad	fin
Schweizisk huggning	2
motsvarar den tyska huggningen	2
Antal hugg	38 cm
totallängd	150 mm
Produktnamnsattribut	SH 2 / DH 2
Produktslag	Precisionsräffelfil

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	mindre lämplig		