



Diamantnålfil, 140 mm Korn D126 (medel) Universal, Typ: 4

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 529220 4 |
| GTIN | 4007220016855 |
| Artikelklass | 53B |

Beskrivning

Utförande:

Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt meddiamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. **Total fillängd = 140 mm**, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-Ø = 3 mm.

Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av **härdat stål** eller **hårdmetall**. Även för bearbetning av **glas, keramik** osv. Arbeta med **litet tryck**, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen.

Kornstorlek:

Universalkornig (standardfil) **D 126**

Specialtillbehör:

Snabblåskaft till dessa filar hittar du under nr 519700.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|---------|
| tvärsnitt med beläggning | 3,2 mm |
| beläggningslängd | 70 mm |
| Formbeskrivning | rund |
| Slipmedel | Diamant |
| Slipmedlets beteckning | D |
| Kornstorlek | D126 |
| inkl. filskaft | nej |
| Produktslag | Nålfil |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| Hårdmetall (HM) | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Sten | mindre lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------|----------|
| Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2 | 519700 2 |
| Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3 | 519700 3 |