



Precisionsnålfilar Sats i 6 delar, totallängd mm / schweizisk huggning: 160/0



Beställningsdata

Ordernummer	527650 160/0
GTIN	613548050125
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Schweiziska precisionsfiler för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Huggningslängd = $\frac{1}{2}$ fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfiler med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämda former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.

Snabblåskaft, se nr 519700.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Innehåll:

Vardera 1 st

Form 1; 3; 4; 5; 6; 10

leveransinnehåll:

I plastfodral.

OBS!:

Se även Habilis-precisionsfiler nr 527050 – 527070.

Teknisk beskrivning

Schweizisk huggning	0
totallängd	160 mm
Produktslag	Precisionsnålfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	mindre lämplig		

Tillbehör

Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2	519700 2
Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3	519700 3