



Precisionsräffelfil fin Längd = 150 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 952



Beställningsdata

Ordernummer	528050 952
GTIN	613548078617
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena till dessa **schweiziska precisionsräffelfilar** är smidda av specialstål och slipade. Därefter bearbetas filarna i en specialmaskin där de förses med en ytterst exakt huggning med likformig täthet och jämnt djup. Hårdheten är **65 – 66 HRC**. Den rena huggningen ända ut på yttersta spetsen är ett bevis på dessa räffelfilars höga kvalitet. Maximal formnoggrannhet, enastående avverkningsseffekt och extrem livslängd kännetecknar dessa precisionsräffelfilar.

Användningsdata:

För exakta och finkänsliga arbeten även i mycket hårda material, t.ex. vid form- och verktygstillverkning.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	4,4×1,2 mm
finhetsgrad	fin
Schweizisk huggning	2
motsvarar den tyska huggningen	2
Antal hugg	38 cm
totallängd	150 mm
Produktnamnsattribut	SH 2 / DH 2
Produktslag	Precisionsräffelfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	mindre lämplig		