

Brynfil – original Arkansas (vit), korn 8000, fyrkant, längd × bredd: 100X6mm**Beställningsdata**

Ordernummer	558720 100X6
GTIN	4037073002170
Artikelklass	56Z

Beskrivning**Utförande:**

Natursten (original Arkansas) av mycket finkornig kvartsit, mycket hög kanthållfasthet. För mycket fina ytor och gradfri slipning. Kornstorlek 5000 (förslipning), kornstorlek 8000 (polering).

Användningsdata:

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering. **Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.**

OBS!:

Låg tillförsel av olja höjer livslängden och slipningsprestandan.

Teknisk beskrivning

Längd	100 mm
Kornstorlek	8000
Bredd	6 mm
finhetsgrad	polering
Färg	vit
Slipmedel	Arkansas Quarzit
Form	fyrkant
Produktslag	Brynfil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		