



VALTITAN precisionsnålfilar Sats i 6 delar, totallängd mm / schweizisk huggning: 180/2



Beställningsdata

Ordernummer	527660 180/2
GTIN	613548045794
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Nålfil för höga krav med extremt hög motståndskraft mot slitage. Ythårdhet **1200 HV**. Den speciella tandformen förhindrar att filarna sätts igen av filspån. Filarna kan enkelt rengöras med en lätt knackning (mot trä).

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

leveransinnehåll:

I plastfodral. Vardera 1 fil i formerna ansats, halvrund, rund, fyrkant, trekant och baret.

Teknisk beskrivning

Schweizisk huggning	2
totallängd	180 mm
Produktslag	Precisionsnålfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		

Stål < 1400 N/mm ²	lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	lämplig
INOX	lämplig
Ti	lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
Uni	lämplig

Tillbehör

Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3	519700 3
Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2	519700 2