



## Sats med precisionsräffelfilar SH 2 = fin (13 styck)



### Beställningsdata

Ordernummer	528010
GTIN	2050001697646
Artikelklass	53B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ämnena till dessa **schweiziska precisionsräffelfilar** är smidda av specialstål och slipade. Därefter bearbetas filarna i en specialmaskin där de förses med en ytterst exakt huggning med likformig täthet och jämnt djup. Hårdheten är **65 – 66 HRC**. Den rena huggningen ända ut på yttersta spetsen är ett bevis på dessa räffelfilars höga kvalitet. Maximal formnoggrannhet, enastående avverknings effekt och extrem livslängd kännetecknar dessa precisionsräffelfilar.

#### Användningsdata:

För exakta och finkänsliga arbeten även i mycket hårda material, t.ex. vid form- och verktygstillverkning.

#### leveransinnehåll:

I rullväska. En fil vardera av nr 528050 Form 911 – 985.

### Teknisk beskrivning

finhetsgrad	fin
Schweizisk huggning	2
Antal hugg	38 cm
totallängd	150 mm

Antal separata filar	13
Produktslag	Precisionsräffelfil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Uni	mindre lämplig		

## Tillbehör

Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 917	528050 917
Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 916	528050 916
Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 981	528050 981
Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 974	528050 974
Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 964	528050 964
Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 984	528050 984
Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 952	528050 952

Fodral för räffelfilar antal hyllor 13	528510 13
Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 911	528050 911
Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 965	528050 965
Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 930	528050 930
Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 942	528050 942
Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 985	528050 985
Precisionsräffelfil finLängd = 150 mm Typ 914	528050 914