



Hylsskruvmejsel med handtag isolerad, nyckelvidd: 13mm



Beställningsdata

Ordernummer	622500 13
GTIN	4010995008642
Artikelklass	63K

Beskrivning

Utförande:

Långt utförande; djup sexkanthylsa för utskjutande bultar.

Plastisolering upp till 1000 volt enligt SS EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN 3125

Material:

Ergonomiskt flerkomponentsgrepp med rullstopp, **klings** av kromvanadinstål, brunerad, isolerad.

Teknisk beskrivning

totallängd	243 mm
nyckelvidd	13 mm
klingslängd	125 mm
tillverkarens beteckning	SoftFinish® electric
Norm	DIN 3125
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel

