




Sats med diamantnålfilar, 5 delar, 140 mm, Kornstorlek: D181µm



Beställningsdata

Ordernummer	529300 D181
GTIN	4007220017395
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt med diamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. **Total fillängd = 140 mm**, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-Ø = 3 mm.

Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av **härdat stål** eller **hårdmetall**. Även för bearbetning av **glas, keramik** osv. Arbeta med **litet tryck**, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen. Grovkornig

leveransinnehåll:

I plastbox.

5 delar med 1 fil vardera av formerna 1; 3; 4; 5; 6.

Specialtillbehör:

Snabblåsskaft till dessa filar hittar du under nr 519700.

Teknisk beskrivning

totallängd	140 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Antal separata filar	5
förpackning	Plastbox

Produktslag

Nålfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		

Tillbehör

Diamantnålfil, 140 mmKorn D181 (grov) Typ 1	529230 1
Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2	519700 2
Diamantnålfil, 140 mmKorn D181 (grov) Typ 8	529230 8
Diamantnålfil, 140 mmKorn D181 (grov) Typ 4	529230 4
Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3	519700 3
Diamantnålfil, 140 mmKorn D181 (grov) Typ 3	529230 3
Diamantnålfil, 140 mmKorn D181 (grov) Typ 6	529230 6