



Hylsskruvmejsel med handtag isolerad, nyckelvidd: 17mm



Beställningsdata

Ordernummer	622500 17
GTIN	4010995008680
Artikelklass	63K

Beskrivning

Utförande:

Långt utförande; djup sexkanthylsa för utskjutande bultar.

Plastisolering upp till 1000 volt enligt SS EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN 3125

Material:

Ergonomiskt flerkomponentsgrepp med rullstopp, **klinga** av kromvanadinstål, brunerad, isolerad.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	17 mm
totallängd	243 mm
klinglängd	125 mm
tillverkarens beteckning	SoftFinish® electric
Norm	DIN 3125
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel

