



## Diamantnålfil, 140 mm Korn D126 (medel) Universal, Typ: 1



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 529220 1      |
| GTIN         | 4007220016671 |
| Artikelklass | 53B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt meddiamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. **Total fillängd = 140 mm**, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-Ø = 3 mm.

#### Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av **härdat stål** eller **hårdmetall**. Även för bearbetning av **glas, keramik** osv. Arbeta med **litet tryck**, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen.

#### Kornstorlek:

Universalkornig (standardfil) **D 126**

#### Specialtillbehör:

**Snabblåaskaft** till dessa filar hittar du under nr 519700.

### Teknisk beskrivning

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Formbeskrivning          | flat/trubbig |
| tvärsnitt med beläggning | 5,5×1,6 mm   |
| beläggningenslängd       | 70 mm        |
| Slipmedel                | Diamant      |
| Slipmedlets beteckning   | D            |
| Kornstorlek              | D126         |
| inkl. filskaft           | nej          |
| Produktslag              | Nålfil       |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Hårdmetall (HM)               | lämplig        |                |         |
| INOX                          | lämplig        |                |         |
| Ti                            | lämplig        |                |         |
| GG(G)                         | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Sten                          | mindre lämplig |                |         |

## Tillbehör

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2 | 519700 2 |
| Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3 | 519700 3 |