




Hållaxel-hylsnyckelsats med kraftformhandtag, 7 delar



Beställningsdata

Ordernummer	622455
GTIN	4013288111432
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner gör det** enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. Klingan utförd som hållaxel, micromatt förkromad. Hållaxeln möjliggör skruvdragning även vid utskjutande gängstänger.

Innehåll:

vardera 1 st storlek 622450: strl. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	7
tillverkarens beteckning	395 HO/7 SM
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Håxaxel-hylsnyckel med kraftformhandtag nyckelvidd 10 mm	622450 10
Håxaxel-hylsnyckel med kraftformhandtag nyckelvidd 6 mm	622450 6
Håxaxel-hylsnyckel med kraftformhandtag nyckelvidd 5 mm	622450 5
Håxaxel-hylsnyckel med kraftformhandtag nyckelvidd 5,5 mm	622450 5,5
Håxaxel-hylsnyckel med kraftformhandtag nyckelvidd 8 mm	622450 8
Håxaxel-hylsnyckel med kraftformhandtag nyckelvidd 7 mm	622450 7
Håxaxel-hylsnyckel med kraftformhandtag nyckelvidd 13 mm	622450 13