



## Hylsskruvmejsel med handtag isolerad, nyckelvidd: 5,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	622500 5,5
GTIN	4010995008567
Artikelklass	63K

### Beskrivning

**Utförande:**

Långt utförande; djup sexkanthylsa för utskjutande bultar.

**Plastisolerad upp till 1000 volt enligt SS EN 60900 / VDE 0682-201.**

**Norm:**

**DIN 3125**

**Material:**

**Ergonomiskt flerkomponentsgrepp** med rullstopp, **klings** av kromvanadinstål, brunerad, isolerad.

### Teknisk beskrivning

total längd	236 mm
nyckelvidd	5,5 mm
klingslängd	125 mm
tillverkarens beteckning	SoftFinish® electric
Norm	DIN 3125
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel

