



Hylsnyckelsats isolerad, Antal nycklar: 11



Beställningsdata

Ordernummer	622510 11
GTIN	4010995228217
Artikelklass	63K

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad. **Användning:** För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med avrullningsskydd. **Klinga** av kromvanadinstål, brunerad. Långt utförande; djup sexkanthylsa för utskjutande bultar.

Norm:

DIN 3125

Material:

Ergonomiskt flerkomponentsgrepp med rullstopp, **klinga** av kromvanadinstål, brunerad, isolerad.

Innehåll:

vardera 1 st storlek 622500: Storlek 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	11
tillverkarens beteckning	SoftFinish® electric

Norm	DIN 3125
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 11 mm	622500 11
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 13 mm	622500 13
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 8 mm	622500 8
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 5,5 mm	622500 5,5
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 7 mm	622500 7
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 17 mm	622500 17
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 6 mm	622500 6
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 9 mm	622500 9
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 10 mm	622500 10