

**IMPACT skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®-skruvar, Torx®-profil: TX40****Beställningsdata**

Ordernummer	650560 TX40
GTIN	4045197336347
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Ø fästsida: 19 mm

Längd: 50 mm

**Teknisk beskrivning**

Ø fästsida	19 mm
Längd	50 mm
Torx®-profil	TX40
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

## Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Säkringsklämma för insatser, 3/8 tum Typ 1	650780 1
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 18 mm	650800 18
Utdragare för säkringsklämmor	650785
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare Typ 1	650790 1