



## Ledhylsnyckelsats, Antal nycklar: 7



### Beställningsdata

Ordernummer	622810 7
GTIN	8014230038681
Artikelklass	63P

### Beskrivning

**Utförande:**

T-handtaget är utformat som glidgrepp med ändstopp mot urglidning.

Med svängbart ledhuvud (vridvinkel 50°, arbetsvinkel upp till 90°). Vinkelläget hålls stabilt med inbyggd fjäder.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Innehåll:**

1 hylsnyckel vardera av 622800: Storlek 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

### Teknisk beskrivning

Antal nycklar	7
Rotationsvinkel	50 grad
Arbetsvinkel	90 grad
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

---

**Tillbehör**

Ledhylsnyckel nyckelvidd 11 mm	622800 11
Ledhylsnyckel nyckelvidd 19 mm	622800 19
Ledhylsnyckel nyckelvidd 8 mm	622800 8
Ledhylsnyckel nyckelvidd 13 mm	622800 13
Ledhylsnyckel nyckelvidd 14 mm	622800 14
Ledhylsnyckel nyckelvidd 17 mm	622800 17
Ledhylsnyckel nyckelvidd 10 mm	622800 10