

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum med magnet, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650135 17
GTIN	4045197336293
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

Längd	30 mm
nyckelvidd	17 mm
Ø utgångssidan	25 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum ØxLängd 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm	650800 22
Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare,10 delar Typ 2	650790 2
Utdragareför säkringsklämmor	650785