

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum, sexkant: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650550 5
GTIN	4045197286154
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

sexkant	5 mm
Längd	50 mm
Ø fästsida	25 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare,10 delar Typ 1	650790 1
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 18 mm	650800 18
Utdragareför säkringsklämmor	650785