

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum, nyckelvidd: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651000 12
GTIN	4045197336194
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

Längd	38 mm
Ø utgångssidan	20 mm
nyckelvidd	12 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkänthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,
inklusive utdragare Typ 3

651790 3

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm

651800 25

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm

651900 3X20