

**HOLEX****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum långa med fjädrande magnet, nyckelvidd: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650210 9
GTIN	4045197382115
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

Längd	55 mm
Ø utgångssidan	15 mm
nyckelvidd	9 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

**Tillbehör**

Utdragareför säkringsklämmor	650785
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 18 mm	650800 18
Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum ØxLängd 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare,10 delar Typ 1	650790 1