

**Ställbar haknyckel rak, Största Ø / tappens märk-Ø: 200/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628800 200/8
GTIN	4020772041113
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

OBS!:

Tapp-Ø = tappens nom. Ø – 0,1 mm; toleransområde h12.

Teknisk beskrivning

totallängd	405 mm
Tappens märk-Ø	8 mm
Maximal diameter	200 mm
inställbart tappavstånd a	125 - 200 mm
Typ	764C
tillverkarens beteckning	764
Produktslag	Nyckellåsning