

**Koken****IMPACT kardanknut, 3/8 tum****Beställningsdata**

Ordernummer	650590
GTIN	4991644340347
Artikelklass	63R

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

Ytterfyrkanter enligt DIN 3121 E 10 med fjäderstift, innerfyrkanter enligt DIN 3121 G 10 med hål och låsringspår.

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

totalängd: 48 mm

**Teknisk beskrivning**

totalängd	48 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Produktslag	Skarvdel

**Tillbehör**

Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm	650800 22
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare Typ 2	650790 2
Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X18 mm	650900 2,5X18