

Koken**IMPACT-förlängning, 3/8 tum, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650390 125
GTIN	4991644340149
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Ytterfyrkanter enligt DIN 3121 E 10 med fjäderstift, innerfyrkanter enligt DIN 3121 G 10 med hål och låsringspår.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

totallängd	125 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	förlängningsstång

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X18 mm	650900 2,5X18
--	---------------

Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm	650800 22
Utdragareför säkringsklämmor	650785
Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare,10 delar Typ 2	650790 2