

**Ställbar haknyckel rak, Största  $\varnothing$  / tappens märk- $\varnothing$ : 200/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628800 200/10
GTIN	4020772041120
Artikelklass	63Q

**Beskrivning****Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Med fasta tappar.

**Användningsdata:**

För tvåhåls låsmuttrar.

**OBS!:**

Tapp- $\varnothing$  = tappens nom.  $\varnothing$  – 0,1 mm; toleransområde h12.

**Teknisk beskrivning**

Maximal diameter	200 mm
inställbart tappavstånd a	125 - 200 mm
totallängd	405 mm
Tappens märk- $\varnothing$	10 mm
Typ	764C
tillverkarens beteckning	764
Produktslag	Nyckellåsning