

**IMPACT kardanknut, 3/8 tum****Beställningsdata**

Ordernummer	650600
GTIN	4045197214805
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Ytterfyrkanter enligt DIN 3121 F 10 med genomgående stifthål, Innerfyrkanter enligt DIN 3121 G 10 med hål och låsringspår.

Ytterfyrkanter enligt DIN 3121 E 10 med fjäderstift, innerfyrkanter enligt DIN 3121 G 10 med hål och låsringspår.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

totallängd: 50 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	50 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Produktslag	Skarvdel

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum \emptyset ×Längd 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Gummiring för hylsor, 3/8 tum \emptyset 22 mm	650800 22
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare Typ 2	650790 2