

**Ställbar haknyckel rak, Största Ø / tappens märk-Ø: 40/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628800 40/3
GTIN	4020772041038
Artikelklass	63Q

**Beskrivning****Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Med fasta tappar.

**Användningsdata:**

För tvåhåls låsmuttrar.

**OBS!:**

Tapp-Ø = tappens nom. Ø – 0,1 mm; toleransområde h12.

**Teknisk beskrivning**

Maximal diameter	40 mm
Tappens märk-Ø	3 mm
inställbart tappavstånd a	18 - 40 mm
totallängd	150 mm
Typ	764C
tillverkarens beteckning	764
Produktslag	Nyckellåsning