

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum, sexkant: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650550 8
GTIN	4045197286185
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

sexkant	8 mm
Längd	50 mm
Ø fästsida	25 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare, 10 delar Typ 2

650790 2

Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm

650800 22

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Utdragare för säkringsklämmor

650785