

**IMPACT snabbyteschuck, 3/8 tum, totallängd:mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650650
GTIN	4045197286116
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Innerfyrkanter enligt DIN 3121 G 10 med hål och låsringspår.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

fyrkantfäste: 3/8 tum

fyrkantfäste: 3/8 tum

totallängd: 46 mm

fyrkantfäste: 3/8 tum

Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	3/8 tum
totallängd	46 mm
fyrkantfäste	3/8 tum
Material	Krommolybdenstål
Yta	brunerad

Produktslag

Skarvdel

TillbehörKopplingsstift för hylsor, 3/8 tum \emptyset ×Längd 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Gummiring för hylsor, 3/8 tum \emptyset 18 mm

650800 18

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 3/8 tum,
inklusive utdragare Typ 1

650790 1