



## Hylsskruvmejslar med T-handtag VDE-isolerad, nyckelvidd: 13mm



### Beställningsdata

Ordernummer	622770 13
GTIN	4010995279349
Artikelklass	63K

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidigt utformad, djup sexkanthylsa med invändigt hål för utskjutande gängskaft. T-handtag av slagtålig plast, klinga av förkromat kromvanadinstål och belagd med skyddsisolering.

**Isolerad upp till 1000 V, tillverkad enligt IEC 60900:2004.**

**Isolerad upp till 1000 V, tillverkad enligt SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

### Teknisk beskrivning

totallängd	262 mm
nyckelvidd	13 mm
klinglängd	230 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel