

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum, sexkant: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650550 10
GTIN	4045197286192
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

Längd	50 mm
sexkant	10 mm
Ø fästsida	25 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare,10 delar Typ 2	650790 2
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm	650800 22
Utdragareför säkringsklämmor	650785